


Aufstellzeichnung: TYP IDL/MDL für Flaschen



BREITNER[®]
ABFÜLLANLAGEN GMBH

ALLE INFOS
HIER AUF DEN
INNENSEITEN



www.breitner.de/abfuellanlagen



TYP IDL/MDL

Gebinde und Verschlüsse? Ganz egal, wir können alle!

Flaschenaufsteller, Abfüllmaschinen und Verschließmaschinen.
Zusammen mit der erforderlichen Fördertechnik werden daraus
komplette Verpackungslinien für Ihre Produktion.



<https://schnellanfrage.breitner.de>



BREITNER Lineare Abfüllmaschine für Flaschen

Meist verkauftes Modell, hoch variabel einsetzbar. Großer Dosierbereich
mit Durchflussmessung für kleine Flaschen bis zu großen Kanistern, bis max.
16 Füllstellen und 2600 mm Breite. Konfigurierbar mit zahlreichen Optionen
für unterschiedliche Produkte und deren Eigenschaften.

BREITNER Abfüllanlagen GmbH
Friedrich-Groß-Straße 5
74523 Schwäbisch Hall

+49 791 95035-0
info@breitner-abfuellanlagen.de
www.breitner-abfuellanlagen.de



Deutsch

Kosmetik
Chemie
Lebensmittel
Pharma

BREITNER

Lineare Abfüllmaschine für Flaschen

 150/min



Linear
arbeitend



Unterspiegel-
abfüllung



Induktive
Durchfluss-
messung



Massenstrom-
Durchfluss-
messung



Ex-Schutz



Flaschen



CIP/SIP



Querüberschub



Technische Daten

Füllstationen: 2 bis 16 Füllstellen

Gebindegrößen: 20 ml bis zu 5 Liter

Gebindedurchmesser/-breite: bis zu 270 mm

Gebindehöhe: bis zu 400 mm

Ausbringleistung: bis zu 150 Flaschen/min

Gestellgrößen: 1500/1900/2600



<https://idlmdl.breitner.de>

Steckbrief

- ▶ Großer Dosierbereich
- ▶ Unter- und Überspiegelfüllung (produktabhängig) mit Servoantrieb
- ▶ Nahezu keine Formatteile, einfacher und schneller Wechsel
- ▶ Große Produktbehälter auswählbar
- ▶ Füllrohre werden an Gebinde angepasst
- ▶ Produktbehälter mit Rührwerk
- ▶ Beheizter Produktbehälter

BREITNER[®]
ABFÜLLANLAGEN GMBH



TYP IDL/MDL

